
OS5017

Ретро-рефлекторен сензор

OSR-FNKG

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: OA5104
Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



1 таймер на потенциометъра
2 чувствителност на потенциометъра
Приемник в горната леща
Трансмитер в долната леща

Характеристики на продукта		
Тип на светлината		Инфрачервена светлина
Корпус		правоъгълен
Приложение		
Функционален принцип		Ретро-рефлекторен сензор
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...55 DC
Консумация на ток	[mA]	30; ((24 V))
Клас на защита		II
Защита срещу обръщане на полярността		да
Тип на светлината		Инфрачервена светлина
Дължина на вълната	[nm]	950
Изходи		
Електрическо изпълнение		NPN
Изходна функция		режим на светло / на тъмно; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC	[V]	2,5

OS5017

Ретро-рефлекторен сензор

OSR-FNKG

Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	250	
Честота на превключване DC	[Hz]	100	
Защита срещу късо съединение		да	
Вид защита от късо съединение		импулсна	
Защита от претоварване		да	
Обхват на следене			
Обхват	[m]	< 10; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005)	
Възможност за регулиране на обхвата		да	
Условия на работа			
Околна температура	[°C]	-25...80	
Защита		IP 65	
Тестове / одобрения			
EMC		EN 60947-5-2	
Механични данни			
Корпус		правоъгълен	
Размери	[mm]	80 x 28 x 95	
Материал		PPO модифициран	
Материал на лещата		стъкло	
Дисплеи / работни елементи			
Дисплей		Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Аксесоари			
Доставени артикули		Ъглова скоба	
		отвертка	
Забележки			
Единица на опаковката		1 брой	
Електрическо свързване			

терминали: ...1,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 7...13 mm

Връзка

