


Екраниран сензор за налягане с дисплей

PI-001BREA01-MFRKG/US/ /P

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: PI1697

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



- 1 7-сегментен LED дисплей
2 Бутон за програмиране



c



EHEDG Certified



Характеристики на продукта

Брой входове и изходи	Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1		
Обхват на измерване	-50...1000 mbar	-0,7...14,5 psi	-5...100 kPa
Процес на свързване	резбова връзка G 1 външна резба		

Приложение

Система	контакти със златно покритие		
Приложение	с възможност за монтаж в хранително-вкусовата промишленост		
Инсталация	Свободно въртящ се корпус 350°		
Среда	вискозни среди и течности със суспендирани частици; течности и газове		
Температура на средата [°C]	-25...125; (145 max. 1h)		
Мин. налягане на разрушаване	30000 mbar	450 psi	3000 kPa
Номинално налягане	10000 mbar	145 psi	1000 kPa



Екраниран сензор за налягане с дисплей

PI-001BREA01-MFRKG/US/ /P

Вид на налягането	относителното налягане
Без мъртва зона	да

Електрически показатели	
Работно напрежение [V]	20...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 60
Мин. съпротивление на изолация [MΩ]	100; (500 V DC)
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Отложено включване [s]	0,2
Интегриран следящ сензор	да

Входи / изходи	
Брой входи и изходи	Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1

Изходи	
Общ брой на изходите	2
Изходящ сигнал	превключващ сигнал; аналогов сигнал; (конфигурируеми)
Електрическо изпълнение	PNP/NPN
Брой цифрови изходи	2
Изходна функция	нормално отворен / нормално затворен; (настroeаеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	250
Честота на превключване DC [Hz]	< 170
Брой аналогови изходи	1
Аналогов токов изход [mA]	4...20; (мащабируема 1:4)
Макс. натоварване [Ω]	(U _b - 10 V) / 20 mA
Аналогов напреженов изход [V]	0...10; (мащабируема 1:4)
Мин. товарно съпротивление [Ω]	2000
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на измерване / настройка			
Обхват на измерване	-50...1000 mbar	-0,7...14,5 psi	-5...100 kPa
Гранична точка SP	-45...999 mbar	-0,7...14,5 psi	-4,5...99,9 kPa
Точка на нулиране rP	-50...994 mbar	-0,7...14,4 psi	-5...99,4 kPa
Аналогова начална точка	-50...749 mbar	-0,7...10,9 psi	-5...74,9 kPa
Аналогова крайна точка	200...999 mbar	2,9...14,5 psi	20...99,9 kPa
На стъпки от	1 mbar	0,1 psi	0,1 kPa

Прецизност / отклонения	
Повторяемост [% от обхвата]	< ± 0,1; (с температурни колебания < 10 K; Turn down 1:1)



Екраниран сензор за налягане с дисплей

PI-001BREA01-MFRKG/US/ /P

Отклонение на характеристики [% от обхвата]	< ± 0,6; (Turn down 1:1 , линейност, вкл. хистерезис и повторяемост , настройка на гранична стойност по DIN EN IEC 62828-1)	
Линейност отклонение [% от обхвата]	< ± 0,5; (Turn down 1:1)	
Отклонение на хистерезиса [% от обхвата]	< ± 0,1; (Turn down 1:1)	
Дългосрочна стабилност [% от обхвата]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; на година)	
Температурен коефициент нулева точка [% от обхвата за 10 К]	< ± 0,1; (0...80 °C)	
Коефициент на температурния интервал [% от обхвата за 10 К]	< ± 0,2; (0...80 °C)	
Време за реакция		
Време за реакция [ms]	< 3	
Процес на затихване dAP стойност [s]	0...4	
Амортизация на аналоговия изход dAA на стъпки [s]	0 - 0,1 - 0,5 - 2	
Макс. аналогов изход за време за реакция [ms]	3	
Софтуер / програмиране		
Опции за задаване на параметри	хистерезис / прозорец; нормално отворен / нормално затворен; превключваща логика; токов/напреженов изход; Дъмпинг; адаптиране на показаните стойности; дисплеят може да бъде завъртян и изключен; Дисплей; нулева точка; интервал	
Условия на работа		
Околна температура [°C]	-25...80	
Температура на съхранение [°C]	-40...100	
Защита	IP 67	
Тестове / одобрения		
ЕМС	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF проведено	10 V
Удароустойчивост	DIN IEC 68-2-27	50 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации	DIN IEC 68-2-6	20 Земно притегляне (10...2000 Hz)
Механични данни		
Материал	неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PBT; PC; PEI; EPDM/X; FKM	
Материали (мокри части)	неръждаема стомана (1.4404 / 316L); керамика (99.9 % Al2 O3); PTFE	
Мин. цикли на налягане	100 милиона	
Процес на свързване	резбова връзка G 1 външна резба	



Екраниран сензор за налягане с дисплей

PI-001BREA01-MFRKG/US/ /P

Дисплеи / работни елементи


Дисплей	Статус на превключване	2 x Светодиод, червен
	Визуализация на функцията	7-сегментен LED дисплей
	Измерени стойности	7-сегментен LED дисплей
Дисплей	mbar; psi; kPa	

Забележки





Забележки	Разрешението 3-A е валидно само ако адаптерите с разрешение 3-A се използват за инсталация.
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие



Връзка



OUT1 Превключващ изход
OUT2 Превключващ изход
 аналогов изход