
OT5011

Ретро-рефлекторен сензор

OTR-FPKG

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: O5P501
Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



1 с пот.
Приемник в долната леща
Трансмитер в горната леща

Характеристики на продукта		
Тип на светлината		Инфрачервена светлина
Корпус		правоъгълен
Приложение		
Функционален принцип		Ретро-рефлекторен сензор
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...55 DC
Консумация на ток	[mA]	40; ((24 V))
Клас на защита		II
Защита срещу обръщане на полярността		да
Тип на светлината		Инфрачервена светлина
Дължина на вълната	[nm]	880
Изходи		
Електрическо изпълнение		PNP
Изходна функция		режим на светло / на тъмно; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC	[V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	250

OT5011

Ретро-рефлекторен сензор

OTR-FPKG

Честота на превключване DC	[Hz]	150	
Защита срещу късо съединение		да	
Вид защита от късо съединение		импулсна	
Защита от претоварване		да	
Обхват на следене			
Обхват	[m]	0,15...5; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005)	
Възможност за регулиране на обхвата		да	
Макс. Диаметър на светлинното петно	[mm]	262	
Размерите на светлинното петно се отнасят до		при максимален обхват	
Условия на работа			
Околна температура	[°C]	-25...60	
Защита		IP 67	
Тестове / одобрения			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	клас B
Механични данни			
Тегло	[g]	0,201	
Корпус		правоъгълен	
Размери	[mm]	75 x 19 x 30	
Материал		PBT	
Материал на лещата		PMMA	
Дисплеи / работни елементи			
Дисплей		Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
		Работа	1 x Светодиод, зелен
Аксесоари			
Доставени артикули		Ъглова скоба: 1, E20441	
		отвертка	
Забележки			
Единица на опаковката		1 брой	

OT5011

Ретро-рефлекторен сензор

OTR-FPKG

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Връзка



Цветове на проводниците :

BN = кафяв
BU = син
BK = черен

диаграми и графики

графика на печалба

