


Ретро-рефлекторен сензор

OTR-FPKG/24V/6M

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: OT5013

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



- 1 с пот.
Приемник в долната леща
Трансмитер в горната леща

Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Функционален принцип	Ретро-рефлекторен сензор
----------------------	--------------------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	18...36 DC
Консумация на ток [mA]	40; ((24 V))
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Дължина на вълната [nm]	880

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	режим на светло / на тъмно; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	100



Ретро-рефлекторен сензор

OTR-FPKG/24V/6M

Честота на превключване [Hz]	100
DC	
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да
Обхват на следене	
Обхват [m]	0,15...5; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005)
Възможност за регулиране на обхвата	да
Условия на работа	
Околна температура [°C]	-10...50
Защита	IP 67
Тестове / одобрения	
EMC	EN 60947-5-2
	EN 55011 клас B
Механични данни	
Корпус	правоъгълен
Размери [mm]	75 x 19 x 30
Материал	PBT
Материал на лещата	PMMA
Дисплеи / работни елементи	
Дисплей	Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
	Работа 1 x Светодиод, зелен
Акcesoари	
Доставени артикули	Ъглова скоба: 1, E20441
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой





Ретро-рефлекторен сензор

OTR-FPKG/24V/6M

Електрическо свързване

Кабел: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Връзка



	Цветовете на проводниците :
BN =	кафяв
BU =	син
BK =	черен