


Дифузно рефлекторни сензори с потискане на задния план

OTH-CPKG/US

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: O5H500

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приемник в долната леща
Трансмитер в горната леща

Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Система	Потискане на фона
Функционален принцип	Дифузен сензор

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 60
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Дължина на вълната [nm]	950

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	антивалентен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,9
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	100



Дифузно рефлекторни сензори с потискане на задния план

OTN-CPKG/US

Честота на превключване [Hz] DC	700
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Обхват [mm]	50...700; (Бяла хартия 200 x 200 mm 90% ремисия)
Възможност за регулиране на обхвата	да
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm]	35
Размерите на светлинното петно се отнасят до	при максимален обхват
Възможно е подтискането на фон	да

Условия на работа

Околна температура [°C]	-40...60
Защита	IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Механични данни

Корпус	правоъгълен
Размери [mm]	75,5 x 17 x 33,5
Материал	ABS
Материал на лещата	PMMA

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Акcesoари

Доставени артикули	Ъглова скоба: 1, E20461
	отвертка

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Дифузно рефлекторни сензори с потискане на задния план

OTH-CPKG/US

Връзка

