
OT5214

Дифузно рефлекторни сензори с потискане на задния план

OTH-CNKG/US

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



Приемник в долната леща
Трансмитер в горната леща

Характеристики на продукта		
Тип на светлината		Инфрачервена светлина
Корпус		правоъгълен
Приложение		
Система		Потискане на фона
Функционален принцип		Дифузен сензор
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...30 DC
Консумация на ток	[mA]	< 60
Клас на защита		II
Защита срещу обръщане на полярността		да
Тип на светлината		Инфрачервена светлина
Дължина на вълната	[nm]	950
Изходи		
Електрическо изпълнение		NPN
Изходна функция		антивалентен
Макс. изход за превключване на напрежението DC	[V]	1,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	100
Честота на превключване DC	[Hz]	700
Защита срещу късо съединение		да

OT5214

Дифузно рефлекторни сензори с потискане на задния план

OTH-CNKG/US

Вид защита от късо съединение		импулсна	
Защита от претоварване		да	
Обхват на следене			
Обхват	[mm]	50...700; (Бяла хартия 200 x 200 mm 90% ремисия)	
Възможност за регулиране на обхвата		да	
Макс. Диаметър на светлинното петно	[mm]	35	
Размерите на светлинното петно се отнасят до		при максимален обхват	
Възможно е подтискането на фон		да	
Условия на работа			
Околна температура	[°C]	-40...60	
Защита		IP 67	
Тестове / одобрения			
EMC		EN 60947-5-2	
Механични данни			
Корпус		правоъгълен	
Размери	[mm]	75,5 x 17 x 33,5	
Материал		ABS	
Материал на лещата		PMMA	
Дисплеи / работни елементи			
Дисплей		Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
		Работа	1 x Светодиод, зелен
Аксесоари			
Доставени артикули		Ъглова скоба: 1, E20461	
		отвертка	
Забележки			
Единица на опаковката		1 брой	
Електрическо свързване			

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



OT5214

Дифузно рефлекторни сензори с потискане на задния план

OTH-CNKG/US

Връзка

