




Барьерен сензор - предавател

OUS-00KG



един предаващ диод на горната и долната леща



Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфрачервена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Функционален принцип	Барьерен сензор
----------------------	-----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...55 DC
Консумация на ток [mA]	20; ((24 V))
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	Инфрачервена светлина
Дължина на вълната [nm]	880

Изходи

Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Предавател / приемник	предавател
Обхват [m]	< 6
Възможност за регулиране на обхвата	не
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm]	734
Размерите на светлинното петно се отнасят до	при максимален обхват

Условия на работа


Околна температура [°C]	-25...80
Защита	IP 67



Барьерен сензор - предавател

OUS-00KG

Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
MTTF	[Години]	1801
Механични данни		
Тегло	[g]	138
Корпус		правоъгълен
Размери	[mm]	28 x 16 x 51
Материал		PPO модифициран
Материал на лещата		стъкло
Настройка на обектив		странични лещи
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Работа	1 x Светодиод, жълт
Акcesoари		
Доставени артикули		Ъглова скоба: 1, E20211
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
Кабел: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm ²		
Връзка		



BN = Цветовете на проводниците :
 BU = кафяв
 BK = син
 BK = черен