
PI3657

Екраниран сензор за налягане с дисплей

PI-001-REA01-KFPKG/US/ /P

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: PI2657
Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



1 7-сегментен LED дисплей
2 Бутон за програмиране
3 Усилие на затягане 20 Nm

CE

Характеристики на продукта		
Брой входове и изходи		Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1
Обхват на измерване	[bar]	0...1
Процес на свързване		резбова връзка G 1 външна резба
Приложение		
Система		контакти със златно покритие
Приложение		с възможност за монтаж в хранително-вкусовата промишленост
Инсталация		Свободно въртящ се корпус 350°
Среда		вискозни среди и течности със суспендирани частици; течности и газове
Температура на средата	[°C]	-25...125; (145 max. 1h)
Мин. налягане на разрушаване	[bar]	30
Номинално налягане	[bar]	10
Вид на налягането		относителното налягане
Без мъртва зона		да
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	20...30 DC

PI3657

Екраниран сензор за налягане с дисплей

PI-001-REA01-KFPKG/US/ /P

Консумация на ток	[mA]	< 60
Мин. съпротивление на изолация	[MΩ]	100; (500 V DC)
Клас на защита		III
Защита срещу обръщане на полярността		да
Отложено включване	[s]	0,2
Интегриран следящ сензор		да
Входове / изходи		
Брой входове и изходи		Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1
Изходи		
Общ брой на изходите		2
Изходящ сигнал		превключващ сигнал; аналогов сигнал; (конфигурируеми)
Електрическо изпълнение		PNP
Брой цифрови изходи		1
Макс. изход за превключване на напрежението DC	[V]	2
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	250
Брой аналогови изходи		1
Аналогов токов изход	[mA]	4...20
Макс. натоварване	[Ω]	500
Защита срещу късо съединение		да
Вид защита от късо съединение		импулсна
Защита от претоварване		да
Обхват на измерване / настройка		
Обхват на измерване	[bar]	0...1
Гранична точка SP	[bar]	0,05...1
Точка на нулиране rP	[bar]	0,03...0,99
На стъпки от	[bar]	0,01
Прецизност / отклонения		
Прецизност на точката на превключване	[% от крайната стойност]	< ± 1,5
Повторяемост	[% от крайната стойност]	< ± 0,25; (с температурни колебания < 10 K)
Отклонение на характеристиките	[% от крайната стойност]	< ± 1,0
Температурно отклонение на 10 K		< ± 0,3

PI3657

Екраниран сензор за налягане с дисплей

PI-001-REA01-KFPKG/US/ /P

Време за реакция											
Честота на превключване за дадено време за реакция на един изход	Време за реакция (dAP)	[ms]	3	6	10	17	30	60	125	250	500
	Честота на превключване	[Hz]	170	80	50	30	16	8	4	2	1
Време за реакция	[ms]	при правоъгълна характеристика на налягането; Настроена точка (SPx) = 70 %; точка на нулиране (rPx) = 30 %									
Програмируемо време на отлагане dS, dr	[s]	0, 0,2,...10, 11,...50									
Макс. аналогов изход за време за реакция	[ms]	3									
Софтуер / програмиране											
Регулиране на точката на превключване		Бутон за програмиране									
Опции за задаване на параметри		хистерезис / прозорец; нормално отворен / нормално затворен; забавяне при включване / изключване; Дъмпинг									
Условия на работа											
Околна температура	[°C]	-25...80									
Температура на съхранение	[°C]	-40...100									
Защита		IP 65									
Тестове / одобрения											
EMC		EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD								
		EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване	10 V/m								
		EN 61000-4-4 Burst	2 kV								
		EN 61000-4-6 HF проведено	10 V								
Удароустойчивост		DIN IEC 68-2-27	50 Земно притегляне (11 ms)								
Устойчивост на вибрации		DIN IEC 68-2-6	20 Земно притегляне (10...2000 Hz)								
Механични данни											
Материал		неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM									
Материали (мокри части)		неръждаема стомана (1.4404 / 316L); керамика; PTFE									
Мин. цикли на налягане		100 милиона									
Процес на свързване		резбова връзка G 1 външна резба									
Дисплеи / работни елементи											
Дисплей		Статус на превключване	Светодиод, червен								
		Визуализация на функцията	7-сегментен LED дисплей								
		Измерени стойности	7-сегментен LED дисплей								
Забележки											
Единица на опаковката		1 брой									


PI3657

Екраниран сензор за налягане с дисплей

PI-001-REA01-KFPKG/US/ /P

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие



Връзка

