


## Ретро-рефлекторен сензор

OUP-HNKG

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Приемник в горната леща  
Трансмитер в долната леща

## Характеристики на продукта

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Тип на светлината | червена светлина |
| Корпус            | правоъгълен      |

## Приложение

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Система              | поляризационен филтър    |
| Функционален принцип | Ретро-рефлекторен сензор |

## Електрически показатели

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Работно напрежение [V]               | 10...55 DC       |
| Консумация на ток [mA]               | < 30             |
| Клас на защита                       | II               |
| Защита срещу обръщане на полярността | да               |
| Тип на светлината                    | червена светлина |
| Дължина на вълната [nm]              | 660              |

## Изходи

|                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Електрическо изпълнение                                | NPN             |
| Изходна функция                                        | режим на светло |
| Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]     | 2,5             |
| Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250             |
| Честота на превключване DC [Hz]                        | 160             |
| Защита срещу късо съединение                           | да              |
| Вид защита от късо съединение                          | импулсна        |
| Защита от претоварване                                 | да              |

## Обхват на следене

|                                     |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Обхват [m]                          | < 1,5; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005) |
| Възможност за регулиране на обхвата | да                                         |



## Ретро-рефлекторен сензор

OUP-HNKG

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Възможност за поларизационен филтър | да |
|-------------------------------------|----|

## Условия на работа

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Околна температура [°C] | -25...60 |
| Защита                  | IP 67    |

## Тестове / одобрения

|     |              |        |
|-----|--------------|--------|
| EMC | EN 60947-5-2 |        |
|     | EN 55011     | клас B |

## Механични данни

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Корпус             | правоъгълен     |
| Размери [mm]       | 28 x 16 x 51    |
| Материал           | PPO модифициран |
| Материал на лещата | стъкло          |

## Дисплеи / работни елементи

|         |                        |                     |
|---------|------------------------|---------------------|
| Дисплей | Статус на превключване | 1 x Светодиод, жълт |
|---------|------------------------|---------------------|

## Акcesoари

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Доставени артикули | Ъглова скоба |
|--------------------|--------------|



## Забележки

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Единица на опаковката | 1 брой |
|-----------------------|--------|

## Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

## Връзка



Цветовете на проводниците :

BK = черен

BN = кафяв

BU = син