


Дифузен сензор

OUT-DPKG/US-100-DPO



Приемник в горната леща
Трансмитер в долната леща



Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфрочервена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Функционален принцип	Дифузен сензор
----------------------	----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...55 DC
Консумация на ток [mA]	35; ((24 V))
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	Инфрочервена светлина
Дължина на вълната [nm]	880

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	режим на тъмно
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	250
Честота на превключване DC [Hz]	160
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Обхват [mm]	1...200; (Бяла хартия 200 x 200 mm)
-------------	-------------------------------------



Дифузен сензор

OUT-DPKG/US-100-DPO

Възможност за регулиране на обхвата	да
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm]	180
Размерите на светлинното петно се отнасят до	при максимален обхват

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...80
Защита	IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
MTTF [Години]	685	

Механични данни

Тегло [g]	74,5
Корпус	правоъгълен
Размери [mm]	28 x 16 x 51
Материал	PPO модифициран
Материал на лещата	стъкло
Настройка на обектив	странични лещи

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
---------	------------------------	---------------------

Акcesoари

Доставени артикули	Ъглова скоба: 1, E20211
--------------------	-------------------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване


Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Дифузен сензор

OUT-DPKG/US-100-DPO

Връзка



диаграми и графики

графика на печалба

