




Ретро-рефлекторен сензор

OUR-DPKG/US-100-DPS



Приемник в горната леща
Трансмитер в долната леща



Характеристики на продукта	
Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Корпус	правоъгълен
Приложение	
Функционален принцип	Ретро-рефлекторен сензор
Електрически показатели	
Работно напрежение [V]	10...55 DC
Консумация на ток [mA]	35; ((24 V))
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Дължина на вълната [nm]	880
Изходи	
Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	режим на тъмно
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	250
Честота на превключване DC [Hz]	160
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да
Обхват на следене	
Обхват в зависимост от призматичният рефлектор [m]	0,15...3; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005)



Ретро-рефлекторен сензор

OUR-DPKG/US-100-DPS

Възможност за регулиране на обхвата	да
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm]	262
Размерите на светлинното петно се отнасят до	при максимален обхват

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...80
Защита	IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [Години]	694

Механични данни

Тегло [g]	75
Корпус	правоъгълен
Размери [mm]	28 x 16 x 51
Материал	PPO модифициран
Материал на лещата	стъкло
Настройка на обектив	странични лещи

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
---------	------------------------	---------------------

Акcesoари

Доставени артикули	Ъглова скоба: 1, E20211
--------------------	-------------------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване


Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Ретро-рефлекторен сензор

OUR-DPKG/US-100-DPS

Връзка



диаграми и графики

графика на печалба

