




Фиброоптичен усилвател

OUF-HPKG/US-100-DPS



Характеристики на продукта		
Тип на светлината	Инфрачервена светлина	
Корпус	правоъгълен	
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...36 DC
Консумация на ток	[mA]	35; ((24 V))
Клас на защита		III
Защита срещу обръщане на полярността		да
Тип на светлината	Инфрачервена светлина	
Дължина на вълната	[nm]	880
Изходи		
Електрическо изпълнение	PNP	
Изходна функция	режим на светло	
Макс. изход за превключване на напрежението DC	[V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	250
Честота на превключване DC	[Hz]	100
Защита срещу късо съединение	да	
Вид защита от късо съединение	импулсна	
Защита от претоварване	да	
Обхват на следене		
Обхват	[m]	0...0,12; (Бариерен сензор)
Обхват	[mm]	0...40; (Дифузен сензор)
Възможност за регулиране на обхвата	да	



Фиброоптичен усилвател

OUF-HPKG/US-100-DPS

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...80
Защита		IP 65

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
MTTF	[Години]	653

Механични данни

Тегло	[g]	75,5
Корпус		правоъгълен
Размери	[mm]	28 x 16 x 56
Материал		PPO модифициран
Материал на лещата		стъкло
Настройка на обектив		странични лещи

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
---------	------------------------	---------------------

Акcesoари


Доставени артикули	Ъглова скоба: 1, E20211
	отвертка

Забележки


Забележки	режим на светло отговаря на изходната функция на NC за проводникова оптика съответства на изходната функция на NO за оптични влакна с дифузно отразяване
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Връзка



диаграми и графики

графика на печалба

