




Ретро-рефлекторен сензор

OUP-DPKG/US-100-DPS



Приемник в горната леща
Трансмитер в долната леща



Характеристики на продукта		
Тип на светлината	червена светлина	
Корпус	правоъгълен	
Приложение		
Система	поляризационен филтър	
Функционален принцип	Ретро-рефлекторен сензор	
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...55 DC
Консумация на ток	[mA]	30; ((24 V))
Клас на защита		III
Защита срещу обръщане на полярността		да
Тип на светлината		червена светлина
Дължина на вълната	[nm]	660
Изходи		
Електрическо изпълнение		PNP
Изходна функция		режим на тъмно
Макс. изход за превключване на напрежението DC	[V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	250
Честота на превключване DC	[Hz]	160
Защита срещу късо съединение		да
Вид защита от късо съединение		импулсна
Защита от претоварване		да



Ретро-рефлекторен сензор


OUP-DPKG/US-100-DPS

Обхват на следене		
Обхват в зависимост от призматичният рефлектор	[m]	0,15...1,5; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005)
Възможност за регулиране на обхвата		да
Макс. Диаметър на светлинното петно	[mm]	475
Размерите на светлинното петно се отнасят до		при максимален обхват
Възможност за поларизационен филтър		да
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...60
Защита		IP 67
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
MTTF	[Години]	687
Механични данни		
Тегло	[g]	75
Корпус		правоъгълен
Размери	[mm]	28 x 16 x 51
Материал		PPO модифициран
Материал на лещата		стъкло
Настройка на обектив		странични лещи
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Акcesoари		
Доставени артикули	Ъглова скоба: 1, E20211	
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		
Конектор: 1 x M12; кодиране: A		
		

Ретро-рефлекторен сензор

OUP-DPKG/US-100-DPS

Връзка



диаграми и графики

графика на печалба

