


Дифузен сензор

OWT-FPKG/0,1M/US

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: OJ5060

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Трансмитер в долната леща

Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Функционален принцип	Дифузен сензор
----------------------	----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...36 DC
Консумация на ток [mA]	35; ((36 V))
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	червена светлина
Дължина на вълната [nm]	660

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	режим на светло / на тъмно; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	200
Честота на превключване DC [Hz]	250



Дифузен сензор

OWT-FPKG/0,1M/US

Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене	
Обхват [mm]	1...150
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm]	15
Размерите на светлинното петно се отнасят до	при максимален обхват

Условия на работа	
Околна температура [°C]	-25...60
Защита	IP 67

Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B

Механични данни	
Корпус	правоъгълен
Размери [mm]	36 x 60 x 10
Материал	ABS подсилено фибростъкло
Материал на лещата	PMMA

Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
	функция	1 x Светодиод, червен

Забележки	
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

Кабел: 0,1 m, PVC


Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Дифузен сензор

OWT-FPKG/0,1M/US

Връзка



диаграми и графики

графика на печалба

