


Ретро-рефлекторен сензор

OWP-FPKG/6M

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: OJ5104

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Трансмитер в долната леща

Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Система	поляризационен филтър
Функционален принцип	Ретро-рефлекторен сензор

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...36 DC
Консумация на ток [mA]	35; ((36 V))
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	червена светлина
Дължина на вълната [nm]	660

Изходи



Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	режим на светло / на тъмно; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	200
Честота на превключване DC [Hz]	250
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна



Ретро-рефлекторен сензор

OWP-FPKG/6M

Защита от претоварване		да	
Обхват на следене			
Обхват	[m]	0,1...1,5; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005)	
Макс. Диаметър на светлинното петно	[mm]	120	
Размерите на светлинното петно се отнасят до		при максимален обхват	
Възможност за поларизационен филтър		да	
Условия на работа			
Околна температура	[°C]	-25...60	
Защита		IP 67	
Тестове / одобрения			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	клас B
Механични данни			
Корпус		правоъгълен	
Размери	[mm]	36 x 60 x 10	
Материал		ABS подсилено фибростъкло	
Материал на лещата		PMMA	
Дисплеи / работни елементи			
Дисплей		Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
		Работа	1 x Светодиод, зелен
		функция	1 x Светодиод, червен
Забележки			
Единица на опаковката		1 брой	
Електрическо свързване			
Кабел: 6 m, PVC; 3 x 0,14 mm²			
Връзка			



Цвета на проводниците :

BN = кафяв

BU = син

BK = черен



диаграми и графики

графика на печалба

