



Екраниран трансмитер за налягане

PL-2,5-RES30-E-ZVG/US/ /P


Спрени изделия

Дата на прекратяване: 03/31/2024

Алтернативни артикули: PI1005 или PM1706

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

Моля, не използвайте за нови проекти.
няма повече налични адаптери като аксесоари



- 1 резба Aseptoflex
2 Aseptoflex уплътняващ ръб



Характеристики на продукта

Брой входове и изходи	Брой аналогови изходи: 1			
Обхват на измерване	-0,13...2,5 bar	-130...2500 mbar	-1,8...36,3 psi	-13...250 kPa
Процес на свързване	резбова връзка Aseptoflex външна резба Aseptoflex			

Приложение

Система	контакти със златно покритие		
Приложение	с възможност за монтаж в хранително-вкусовата промишленост		
Среда	вискозни среди и течности със суспендирани частици; течности и газове		
Температура на средата [°C]	-25...80		
Мин. налягане на разрушаване	50 bar	725 psi	5000 kPa
Номинално налягане	20 bar	290 psi	2000 kPa
Вид на налягането	относителното налягане		
Без мъртва зона	да		



Екраниран трансмитер за налягане

PL-2,5-RES30-E-ZVG/US/ /P

Електрически показатели				
Работно напрежение		[V]	14...30 DC	
Мин. съпротивление на изолация		[MΩ]	100; (500 V DC)	
Клас на защита			III	
Защита срещу обръщане на полярността			да	
Принцип на измерване			хидростатично	
Входове / изходи				
Брой входове и изходи			Брой аналогови изходи: 1	
Изходи				
Общ брой на изходите			1	
Изходящ сигнал			аналогов сигнал	
Брой аналогови изходи			1	
Аналогов токов изход		[mA]	4...20	
Макс. натоварване		[Ω]	550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA)	
Защита от претоварване			да	
Обхват на измерване / настройка				
Обхват на измерване		-0,13...2,5 bar	-130...2500 mbar	-1,8...36,3 psi -13...250 kPa
Аналогова начална точка		-0,13...1,88 bar	-1,8...27,2 psi	-13...188 kPa
Аналогова крайна точка		0,5...2,5 bar	7,3...36,3 psi	50...250 kPa
На стъпки от		0,01 bar	0,1 psi	1 kPa
Фабрична настройка			ASP = 0,0 bar	AEP = 2,50 bar
Прецизност / отклонения				
Повторяемост		[% от обхвата]	< ± 0,1; (с температурни колебания < 10 K; Turn down 1:1)	
Отклонение на характеристиките		[% от обхвата]	< ± 0,6; (Turn down 1:1 , линейност, вкл. хистерезис и повторяемост , настройка на гранична стойност по DIN EN IEC 62828-1)	
Линейност отклонение		[% от обхвата]	< ± 0,5; (Turn down 1:1)	
Отклонение на хистерезиса		[% от обхвата]	< ± 0,1; (Turn down 1:1)	
Дългосрочна стабилност		[% от обхвата]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; на година)	
Температурен коефициент нулева точка		[% от обхвата за 10 K]	< ± 0,1; (0...80 °C)	
Коефициент на температурния интервал		[% от обхвата за 10 K]	< ± 0,2; (0...80 °C)	
Време за реакция				
Макс. аналогов изход за време за реакция		[ms]	3	

Екраниран трансмитер за налягане

PL-2,5-RES30-E-ZVG/US/ /P

Връзка

