


Измерваща светлинна завеса

OYA1040-105-0-10-C-3-IO



- | | |
|---|------------------|
| | предавател |
| 1 | Светодиод зелен |
| 2 | Светодиод червен |
| | приемник |
| 3 | Светодиод зелен |
| 4 | Светодиод жълт |
| 5 | Светодиод червен |



Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфрачервена светлина
Електрическо изпълнение	PNP/NPN; (настроєваеми)
Защита	IP 65; IP 67

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	19,2...28,8 DC
Клас на защита	III



Измерваща светлинна завеса

OYA1040-105-0-10-C-3-IO

Защита срещу обръщане на полярността	да
Макс. време за закъснение при включване [ms]	300
Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Дължина на вълната [nm]	880
Приемник	
Консумация на ток [mA]	90
Предавател	
Консумация на ток [mA]	15
Входове / изходи	
Брой входове и изходи	Брой цифрови изходи: 1
Изходи	
Електрическо изпълнение	PNP/NPN; (настroeваеми)
Брой цифрови изходи	1
Исходна функция	нормално отворен / нормално затворен; (настroeваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2
Макс. работен ток за изход [mA]	100
Честота на превключване DC [Hz]	14
Защита срещу късо съединение	да
Защита от претоварване	да
Обхват на следене	
Брой на лъчите	105
Чувствителна височината на полето [mm]	1040
Ширина на чувствителното поле (нисък интензитет на светлината) [m]	0...2
Ширина на чувствителното поле (висока интензивност на светлината) [m]	1...10
Разстояние между гредите [mm]	10
Софтуер / програмиране	
Опции за задаване на параметри	хистерезис / прозорец; втора точка на превключване; Закъснение при включване и изключване; включване; Функция обучение; режим на светло / на тъмно
Интерфейси	
Интерфейс за комуникация	IO-Link
Тип трансфер	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link ревизия	1.1
SDCI стандарт	IEC 61131-9
Профили	Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel
SIO режим	да



Измерваща светлинна завеса

OYA1040-105-0-10-C-3-IO

Тип на порта на необходимия управляващ модул	A	
Мин. време на цикъл от процеса [ms]	10	
Данни за процеса през IO-Link (периодични)	функция	дължина на бита
	Процесни стойности	80
	състоянието на устройството	4
	двоична информация за превключване	2
Функции на IO-Link (ациклични)	специфичен маркер за приложение; брояч на работното време	
Поддържаните устройства	Тип на работата	Устройство
	default	1401
Забележка:	За повече информация, моля вижте PDF файла на IODD на "Изтегляния"	

Условия на работа

Околна температура [°C]	-10...55
Температура на съхранение [°C]	-25...70
Защита	IP 65; IP 67
Макс. имунитет към външна светлина [klx]	10

Тестове / одобрения

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF проведено	3 V
	EN 55011	клас A
Устойчивост на вибрации	EN 60068-2-6 Fc	(10-55) Hz 1 mm Амплитуда, период на трептене от 5 min., 30 min. на всяка ос при резонанс или 55 Hz
Удароустойчивост	EN 60068-2-27 Ea	30 Земно притегляне 11 ms от синуса; 3 удара във всяка посока на 3-те координатни оси
MTTF [Години]	82	

Механични данни

Тегло [g]	3,5
Корпус	правоъгълен
Размери [mm]	1113 x 30 x 28
Материал	корпус: алуминий; предна леща: PC
Дължина L [mm]	1113

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	предавател	2 Светодиод
	приемник	3 Светодиод

Акcesoари

Доставени артикули	Монтажна скоба: 2
	Монтажни шпонки: 2
	Гайки

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Измерваща светлинна завеса


OYA1040-105-0-10-C-3-IO

Електрическо свързване - предавател

Конектор: 1 x M12; кодиране: A




Връзка



Електрическо свързване - приемник

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Връзка

