


Екраниран трансмитер за налягане

PM-2,5-REA01-E-ZVG/US/ /P

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: PM1606

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



1 Усилие на затягане 20 Nm



EC 1935/2004 EHEDG Tested



Характеристики на продукта

Брой входове и изходи

Брой аналогови изходи: 1

Обхват на измерване

-0,13...2,5 bar

-130...2500 mbar

-1,8...36,3 psi

-13...250 kPa

Процес на свързване

резбова връзка G 1 външна резба уплътняващ конус

Приложение

Система

контакти със златно покритие

Приложение

с възможност за монтаж в хранително-вкусовата промишленост

Среда

вискозни среди и течности със суспендирани частици; течности и газове

Температура на средата

[°C]

-25...125; (145 max. 1h)

Мин. налягане на разрушаване

50 bar

725 psi

5000 kPa

Номинално налягане

20 bar

290 psi

2000 kPa



Екраниран трансмитер за налягане

PM-2,5-REA01-E-ZVG/US/ /P

Вид на налягането	относителното налягане			
Без мъртва зона	да			
Електрически показатели				
Работно напрежение [V]	14...30 DC			
Мин. съпротивление на изолация [MΩ]	100; (500 V DC)			
Клас на защита	III			
Защита срещу обръщане на полярността	да			
Принцип на измерване	хидростатично			
Входи / изходи				
Брой входи и изходи	Брой аналогови изходи: 1			
Изходи				
Общ брой на изходите	1			
Изходящ сигнал	аналогов сигнал			
Брой аналогови изходи	1			
Аналогов токов изход [mA]	4...20			
Макс. натоварване [Ω]	550; (U _b = 24 V; (U _b - 13 V) / 20 mA)			
Защита от претоварване	да			
Обхват на измерване / настройка				
Обхват на измерване	-0,13...2,5 bar	-130...2500 mbar	-1,8...36,3 psi	-13...250 kPa
Аналогова начална точка	-0,13...1,88 bar	-1,8...27,2 psi	-13...188 kPa	
Аналогова крайна точка	0,5...2,5 bar	7,3...36,3 psi	50...250 kPa	
На стъпки от	0,01 bar	0,1 psi	1 kPa	
Фабрична настройка	ASP = 0,0 bar		AEP = 2,50 bar	
Прецизност / отклонения				
Повторяемост [% от обхвата]	< ± 0,1; (с температурни колебания < 10 K; Turn down 1:1)			
Отклонение на характеристиките [% от обхвата]	< ± 0,6; (Turn down 1:1 , линейност, вкл. хистерезис и повторяемост , настройка на гранична стойност по DIN EN IEC 62828-1)			
Линейност отклонение [% от обхвата]	< ± 0,5; (Turn down 1:1)			
Отклонение на хистерезиса [% от обхвата]	< ± 0,1; (Turn down 1:1)			
Дългосрочна стабилност [% от обхвата]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; на година)			
Температурен коефициент нулева точка [% от обхвата за 10 K]	< ± 0,1; (0...80 °C)			
Коефициент на температурния интервал [% от обхвата за 10 K]	< ± 0,2; (0...80 °C)			
Време за реакция				
Макс. аналогов изход за време за реакция [ms]	3			



Екраниран трансмитер за налягане

PM-2,5-REA01-E-ZVG/US/ /P

Връзка

