


Екраниран трансмитер за налягане

PM-,25BREA01-E-ZVG/US/ IP

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: PM1608

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



1 Усилие на затягане 20 Nm



EC 1935/2004 EHEDG Tested



Характеристики на продукта

Брой входове и изходи	Брой аналогови изходи: 1	
Обхват на измерване	-0,0125...0,25 bar	-12,5...250 mbar
Процес на свързване	резбова връзка G 1 външна резба уплътняващ конус	

Приложение

Система	контакти със златно покритие	
Приложение	с възможност за монтаж в хранително-вкусовата промишленост	
Среда	вискозни среди и течности със суспендирани частици; течности и газове	
Температура на средата [°C]	-25...125; (145 max. 1h)	
Мин. налягане на разрушаване [mbar]	30000	
Номинално налягане [mbar]	6000	



Екраниран трансмитер за налягане

PM-,25BREA01-E-ZVG/US/ IP

Вид на налягането		относителното налягане	
Без мъртва зона		да	
Електрически показатели			
Работно напрежение [V]		14...30 DC	
Мин. съпротивление на изолация [MΩ]		100; (500 V DC)	
Клас на защита		III	
Защита срещу обръщане на полярността		да	
Принцип на измерване		хидростатично	
Входове / изходи			
Брой входове и изходи		Брой аналогови изходи: 1	
Изходи			
Общ брой на изходите		1	
Изходящ сигнал		аналогов сигнал	
Брой аналогови изходи		1	
Аналогов токов изход [mA]		4...20	
Макс. натоварване [Ω]		550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA)	
Защита от претоварване		да	
Обхват на измерване / настройка			
Обхват на измерване		-0,0125...0,25 bar	-12,5...250 mbar
Аналогова начална точка [mbar]		-12,5...100	
Аналогова крайна точка [mbar]		50...250	
На стъпки от [mbar]		0,5	
Фабрична настройка		ASP = 0,0 mbar	AEP = 250,0 mbar
Прецизност / отклонения			
Повторяемост [% от обхвата]		< ± 0,1; (с температурни колебания < 10 K; Turn down 1:1)	
Отклонение на характеристиките [% от обхвата]		< ± 0,6; (Turn down 1:1 , линейност, вкл. хистерезис и повторяемост , настройка на гранична стойност по DIN EN IEC 62828-1)	
Линейност отклонение [% от обхвата]		< ± 0,5; (Turn down 1:1)	
Отклонение на хистерезиса [% от обхвата]		< ± 0,1; (Turn down 1:1)	
Дългосрочна стабилност [% от обхвата]		< ± 0,1; (Turn down 1:1; на година)	
Температурен коефициент нулева точка [% от обхвата за 10 K]		< ± 0,1; (0...80 °C)	
Коефициент на температурния интервал [% от обхвата за 10 K]		< ± 0,4; (0...80 °C)	
Време за реакция			
Макс. аналогов изход за време за реакция [ms]		3	



Екраниран трансмитер за налягане

PM-,25BREA01-E-ZVG/US/ IP

Връзка

