



Сензор за налягане с аналогов дисплей

PG-025-REB12-MFRKG/US/ /P



- 1 Аналогов дисплей
- 2 буквено-цифров дисплей 4-цифров
- 3 Сензорен бутон (бутон за програмиране)



Характеристики на продукта		
Брой входове и изходи	Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1	
Обхват на измерване	-1...25 bar	-14,5...362,5 psi
Процес на свързване	резбова връзка G 1/2 външна резба	
Приложение		
Система	контакти със златно покритие	
Приложение	за индустриални приложения	
Среда	течности и газове	
Температура на средата [°C]	-25...80	
Мин. налягане на разрушаване	350 bar	5070 psi
Номинално налягане	100 bar	1450 psi
Вид на налягането	относителното налягане; вакуум	
Електрически показатели		
Работно напрежение [V]	18...32 DC	
Консумация на ток [mA]	< 70; (24 V)	



Сензор за налягане с аналогов дисплей

PG-025-REB12-MFRKG/US/ /P

Мин. съпротивление на изолация [MΩ]	100; (500 V DC)
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Отложено включване [s]	6
Интегриран следящ сензор	да

Входове / изходи

Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1

Изходи

Общ брой на изходите	2
Изходящ сигнал	превключващ сигнал; аналогов сигнал; (конфигурируеми)
Електрическо изпълнение	PNP/NPN
Брой цифрови изходи	1
Изходна функция	нормално отворен / нормално затворен; (настroeваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	250
Честота на превключване DC [Hz]	75
Брой аналогови изходи	1
Аналогов токов изход [mA]	4...20, обратимо; (мащабируема)
Макс. натоварване [Ω]	(U _b - 10 V) / 20 mA
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на измерване / настройка

Обхват на измерване	-1...25 bar	-14,5...362,5 psi
Гранична точка SP	-0,9...40 bar	-13...580 psi
Точка на нулиране rP	-1...39,9 bar	-14,5...578,5 psi
Аналогова начална точка	-1...33,75 bar	-14,5...489,5 psi
Аналогова крайна точка	5,25...40 bar	76...580 psi
На стъпки от	0,05 bar	0,5 psi

Прецизност / отклонения

Прецизност на точката на превключване [% от обхвата]	< ± 0,5; (Turn down 1:1)
Повторяемост [% от обхвата]	< ± 0,1; (с температурни колебания < 10 K; Turn down 1:1)
Отклонение на характеристиките [% от обхвата]	< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Най-подходящата права линия)
Отклонение на хистерезиса [% от обхвата]	< ± 0,25; (Turn down 1:1)
Дългосрочна стабилност	< ± 0,1; (Turn down 1:1; за 6 месеца)



Сензор за налягане с аналогов дисплей

PG-025-REB12-MFRKG/US/ /P

[% от обхвата]		
Температурен коефициент нулева точка	[% от обхвата за 10 K]	$< \pm 0,2; (0...70\text{ }^{\circ}\text{C})$
Коефициент на температурния интервал	[% от обхвата за 10 K]	$< \pm 0,2; (0...70\text{ }^{\circ}\text{C})$
Време за реакция		
Време за реакция	[ms]	< 9
Процес на затихване dAP стойност	[s]	0,01...30
Амортизация на аналоговия изход dAA	[s]	0,01...30
Стъпаловидно време за реакция на аналоговия изход	[ms]	28
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-20...80
Температура на съхранение	[°C]	-40...100
Защита		IP 67; IP 69K
Тестове / одобрения		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5/1 kV
	EN 61000-4-6 HF проведено	10 V
Удароустойчивост	DIN IEC 68-2-27	50 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации	DIN IEC 68-2-6	20 Земно притегляне (10...2000 Hz)
MTTF	[Години]	103
Директивата за оборудване под налягане		Звукова инженерна практика; може да се използва за точности от група 2; точности от група 1 при поискване
Механични данни		
Тегло	[g]	563,9
Материал		неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PA; FKM; PTFE; видимо стъкло: ламинирано защитно стъкло 4 mm
Материали (мокри части)		Al2O3 (керамика); FKM; неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Мин. цикли на налягане		100 милиона
Процес на свързване		резбова връзка G 1/2 външна резба
Интегриран елемент на ограничителя		не (може да бъде модернизирана)



Сензор за налягане с аналогов дисплей

PG-025-REB12-MFRKG/US/ /P

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Дисплей	2 x Светодиод, зелен
	Статус на превключване	Светодиод, жълт
	Точки на превключване	Светодиоден пръстен, червен
	Визуализация на функцията	буквено-цифров дисплей, червен 4-цифров
	Измерени стойности	Аналогов дисплей, 0...350° въртящ се, показалецът не се вижда, когато устройството е изключено
	Измерени стойности	буквено-цифров дисплей, червен 4-цифров
С мащаб	да	
Разширен обхват на дисплея (макс.)	40 bar	580 psi

Забележки



Забележки	точка на превключване в разширения обхват на дисплея: 1,5% от обхвата
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие



Връзка



OUT1 Превключващ изход
OUT2 аналогов изход