

QHA200



Хардуер за работа на топео в производствената среда


moneo appliance

Артикулатът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: QHA210

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

лицензите, необходими за работата на продуктите топео, трябва да бъдат поръчвани отделно



- 1 Захранване
- 2 звук
- 3 вход за микрофон
- 4 COM интерфейс x 2
- 5 VGA интерфейс
- 6 DisplayPort интерфейс
- 7 HDMI интерфейс
- 8 USB интерфейс x 4
- 9 Ethernet интерфейс 2
- 10 Ethernet интерфейс 1





Хардуер за работа на moneo в производствената среда

moneo appliance

Приложение		
Приложение	ИТ хардуер за работа на moneo	
	осигуряване на капацитет на паметта и процесорна мощност	
	предварително инсталиран софтуер moneo	
	Лесна настройка, без да се изискват специални ИТ познания	
	вкл. система за управление за поддръжка на уреди	
Описание на съдържанието		
Съвместимост	може да се използва независимо от ИТ инфраструктурата	
Свързаност	могат да бъдат интегрирани в структурата на ИТ мрежата по всяко време	
Експлоатационна поддръжка	интерфейси за сензор и ИТ мрежа	
	интегрирани функции за актуализиране, архивиране и поддръжка чрез Система за управление на уреди	
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	12...24 DC
Консумация на ток	[mA]	2200; (24 V)
Изходи		
Брой видео изходи	3; (DP: 1x; HDMI: 1x; VGA: 1x)	
Софтуер / програмиране		
Език	Английски	
Включени лицензи	appliance management system (AMS)	
Забележка относно лиценза	хардуерно обвързан; лицензите, необходими за работата на продуктите moneo, трябва да бъдат поръчвани отделно	
Операционна система	Debian Linux 10	
Системни изисквания		
Уеб браузър	Google Chrome; Mozilla Firefox; (поддържани версии: вижте текущите бележки за изданието)	
Интерфейси		
Интерфейс за комуникация	Ethernet; RS232; USB	
Брой Ethernet интерфейси	2; (GBit)	
Брой интерфейси R232	2; (избираем чрез BIOS: RS232 / RS485)	
Брой USB интерфейси	4; (USB 3.0)	
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-20...50
Температура на съхранение	[°C]	-40...85
Макс. относителна влажност на въздуха	[%]	95; (40 °C без кондензация)
Защита	IP 67; (долна част: IP 21)	
Тестове / одобрения		
Удароустойчивост	IEC60068-2-27	50 Земно притегляне 11 ms
Устойчивост на вибрации	IEC 60068-2-6	5 Grms / 10...500 Hz
Механични данни		
Тегло	[g]	5653
Размери	[mm]	85 x 253 x 201
Хардуер		
Чипсет	Intel Q170	
Процесор	Intel Core i5 6500TE Quadcore 2,3 GHz	

QHA200



Хардуер за работа на moneo в производствената среда

moneo appliance

TPM чип	V 2.0
BIOS	AMI EFI BIOS
Работна памет	8 GB DDR3
Постоянно съхранение	128 GB SSD
Забележки	
Указания	лицензите, необходими за работата на продуктите moneo, трябва да бъдат поръчвани отделно
Единица на опаковката	1 брой