


Хардуер за работа на топео в производствената среда

топео appliance QHA300

лицензите, необходими за работата на продуктите топео, трябва да бъдат поръчвани отделно



- 1 Светодиод за статус
- 2 ключ за включване / изключване
- 3 USB 3.2 x 3
- 4 USB 2.0 x 1
- 5 Ethernet интерфейс A
- 6 Ethernet интерфейс B
- 7 Ethernet интерфейс C
- 8 DisplayPort интерфейс x 2
- 9 Захранване
- 10 заземяване

Приложение

Приложение

ИТ хардуер за работа на топео

предварително инсталиран софтуер топео

гарантира сигурна ИТ работа на софтуера топео

осигуряване на капацитет на паметта и процесорна мощност

Лесна настройка, без да се изискват специални ИТ познания

оптимизиран за приложения на Data Science с пари

включително система за управление на уреда (AMS) за конфигуриране и поддръжка

може да се използва независимо от ИТ инфраструктурата

могат да бъдат интегрирани в структурата на ИТ мрежата по всяко време

интерфейси за сензор и ИТ мрежа

Описание на съдържанието

Съвместимост

Свързаност



Хардуер за работа на money в производствената среда

money appliance QHA300

Експлоатационна поддръжка

интегрирани функции за актуализиране, архивиране и поддръжка чрез Система за управление на уреди

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...36 DC
Консумация на енергия [W]	21; (максимум: 47)

Изходи

Брой видео изходи	2; (DisplayPort)
-------------------	------------------

Софтуер / програмиране

Включени лицензи	appliance management system (AMS)
Забележка относно лиценза	хардуерно обвързан; лицензите, необходими за работата на продуктите money, трябва да бъдат поръчвани отделно
Операционна система	Debian Linux 11

AMS

Език	Немски; Английски; Френски; Италиански; испански; португалски; Китайски; японски; корейски
------	--

AMS конзола

Език	Английски
------	-----------

Системни изисквания

Уеб браузър	Google Chrome; Mozilla Firefox; (поддържани версии: вижте текущите бележки за изданието)
-------------	--

Интерфейси

Интерфейс за комуникация	Ethernet; RS232; USB
Брой Ethernet интерфейси	3; (Gbit)
Брой интерфейси R232	4; (RS232/RS422/RS485)
Брой USB интерфейси	4; (3 x USB 3.2 Gen1; 1 x USB 2.0 Type A)

Условия на работа

Околна температура [°C]	0...70
Температура на съхранение [°C]	-20...60
Макс. относителна влажност на въздуха [%]	95; (40 °C без кондензация)
Защита	IP 40

Тестове / одобрения

Удароустойчивост	IEC60068-2-27	50 Земно притегляне 11 ms
Устойчивост на вибрации	IEC 60068-2-64	4 Grms / 5...500 Hz

Механични данни

Тегло [g]	2185,1
Размери [mm]	45 x 140 x 200

Хардуер

Процесор	Intel Core i5-1145G7E quad-core
TPM чип	V 2.0
BIOS	AMI UEFI (256 Mbit)
Работна памет	16 GB
Постоянно съхранение	1 TB SSD

QHA300



Хардуер за работа на moneo в производствената среда

moneo appliance QHA300

Забележки

Указания	лицензите, необходими за работата на продуктите moneo, трябва да бъдат поръчвани отделно
Единица на опаковката	1 брой