




Инкрементален енкодер с кух вал

RO-2500-I05/N1U

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта		
Резолуция		2500 резолуция
Дизайн на вала		кух вал, отворен от едната страна
Диаметър на вала [mm]		12
Електрически показатели		
Толеранс на напрежението при работа [%]		10
Работно напрежение [V]		5 DC
Консумация на ток [mA]		< 150
Изходи		
Електрическо изпълнение		TTL
Макс. работен ток за изход [mA]		20
Честота на превключване [kHz]		300
Разлика между фазите А и В [°]		90
Обхват на измерване / настройка		
Резолуция		2500 резолуция
Условия на работа		
Околна температура [°C]		-30...100
Температура на съхранение [°C]		-30...100
Макс. относителна влажност на въздуха [%]		98
Защита		IP 64



Инкрементален енкодер с кух вал

RO-2500-I05/N1U

Тестове / одобрения

Удароустойчивост	100 Земно притегляне (6 ms)
Устойчивост на вибрации	10 Земно притегляне (55...2000 Hz)

Механични данни

Размери [mm]	Ø 58 / L = 35,5
Материал	алуминий
Макс. революция, механична [U/min]	12000
Макс. начален въртящ момент [Nm]	2,5
Референтен температурен момент [°C]	20
Дизайн на вала	кух вал, отворен от едната страна
Диаметър на вала [mm]	12
Прилягане на вала	H7
Материал на вала	неръждаема стомана
Дълбочина на монтаж / вал [mm]	10
Макс. аксиално центроване на вала [mm]	1; (макс. радиално подравняване на вала: ± 0,05 mm)

Електрическо свързване

Кабел: 1 m, PUR; радиално

кафяв	A
зелен	A обърнат
сив	B
розов	B обърнат
червен	Индекс 0
черен	Индекс 0 обърнат
син	L+ сензор
бял	0V сензор
кафяв / зелен	L+ (Up)
бял / зелен	0V (Un)
лилав	грешка обърнат
екран	корпус

диаграми и графики

Диаграма на импулсите



посока на въртене по посока на часовниковата стрелка (погледнете на вала)