





Инкрементален енкодер с плътен вал

RV-0500-I24/S M

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



- 1 референтна маркировка
2 М3 дълбочина 5 mm



Характеристики на продукта	
Резолюция	500 резолюция
Дизайн на вала	плътен вал
Диаметър на вала [mm]	10
Електрически показатели	
Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	150
Изходи	
Електрическо изпълнение	HTL
Макс. работен ток за изход [mA]	50
Честота на превключване [kHz]	300
Вид защита от късо съединение	< 60 s
Разлика между фазите А и В [°]	90
Обхват на измерване / настройка	
Резолюция	500 резолюция
Условия на работа	
Околна температура [°C]	-30...85
Температура на съхранение [°C]	-30...100



Инкрементален енкодер с плътен вал

RV-0500-I24/S M

Макс. относителна влажност на въздуха [%]	98
Защита	IP 64

Тестове / одобрения

Удароустойчивост	100 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации	10 Земно притегляне (58...2000 Hz)

Механични данни

Размери [mm]	Ø 58 / L = 82,5
Материал	алуминий
Макс. революция, механична [U/min]	12000
Макс. начален въртящ момент [Nm]	1
Референтен температурен момент [°C]	20
Дизайн на вала	плътен вал
Диаметър на вала [mm]	10
Материал на вала	стомана (1.4104)
Макс. осово натоварване на вала (на края на вала) [N]	10
Макс. натоварване на вала радиално (на края на вала) [N]	20


Електрическо свързване

Конектор: 1 x (ifm 1013.1), аксиално

1	L+
2	A
3	екран корпус
4	B
5	Индекс 0
6	0V

диаграми и графики

Диаграма на импулсите



посока на въртене по посока на часовниковата стрелка (погледнете на вала)