




Сензор за поток за свързване към обработващ модул

SFG14ZBB

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: SF0516

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Характеристики на продукта

Процес на свързване: Clamp DN25 ISO 2852

Приложение

Приложение: висок температура обхват; хигиенни приложения

Номинално налягане [bar]: 30

Течности

Приложение: висок температура обхват; хигиенни приложения

Температура на средата [°C]: 0...120

Газове

Температура на средата [°C]: 0...100

Електрически показатели

Свързване към обработващ модул: VS 0200

Обхват на измерване / настройка

Течности

Диапазон на настройка [cm/s]: 3...300

Максимална чувствителност [cm/s]: 3...60

Газове

Диапазон на настройка [cm/s]: 200...2000


Максимална чувствителност [cm/s]: 200...800



Сензор за поток за свързване към обработващ модул

SFG14ZBB

Прецизност / отклонения	
Температурен градиент на [K/min] средата	15
Време за реакция	
Време за реакция [s]	1...10
Течности	
Време за реакция [s]	1...10
Газове	
Време за реакция [s]	1...10
Условия на работа	
Защита	IP 67
Механични данни	
Материал	неръждаема стомана (1.4571/316Ti)
Материали (мокри части)	неръждаема стомана (1.4571/316Ti)
Процес на свързване	Clamp DN25 ISO 2852
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой
Електрическо свързване	
Кабел: 2 m, силикон; Максимална дължина на кабела: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	
Връзка	



Цветовете на проводниците :	
BN =	кафяв
BU =	син
BK =	черен
WH =	бял
GY =	сив