


Сензор за поток за свързване към обработващ модул

SFR12ABH

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта

Процес на свързване G 1/2 външна резба

Приложение

Приложение висок температура обхват

Среда Течности; Газове

Температура на средата [°C] -25...80

Номинално налягане [bar] 30

Течности

Приложение висок температура обхват

Температура на средата [°C] -25...80

Газове

Температура на средата [°C] -25...80

Електрически показатели

Свързване към обработващ модул VS 0200

Обхват на измерване / настройка

Течности

Диапазон на настройка [cm/s] 3...300

Максимална чувствителност [cm/s] 3...60

Газове

Диапазон на настройка [cm/s] 100...2000


Максимална чувствителност [cm/s] 100...800



Сензор за поток за свързване към обработващ модул

SFR12ABH

Прецизност / отклонения	
Температурен градиент на [K/min] средата	15
Време за реакция	
Време за реакция [s]	2...10
Течности	
Време за реакция [s]	2...10
Газове	
Време за реакция [s]	2...10
Условия на работа	
Защита	IP 67
Механични данни	
Корпус	с резба
Материал	Hastelloy C-22 (2.4602)
Материали (мокри части)	Hastelloy C-22 (2.4602)
Процес на свързване	G 1/2 външна резба
Акcesoари	
Доставени артикули	уплътнения: 2 x AMF 30
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой
Електрическо свързване	
Кабел: 2 m, PUR; Максимална дължина на кабела: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	
Връзка	



Цветовете на проводниците :	
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял
GY =	сив