
SF1004

Сензор за поток за свързване към обработващ модул

SFM12ABA/US-100 CSA

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: SF5200 + E40101
Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Характеристики на продукта		
Процес на свързване		M12 x 1
Приложение		
Приложение		висок температура обхват
Среда		Течности; Газове
Температура на средата	[°C]	-25...80
Номинално налягане	[bar]	30
Течности		
Приложение		висок температура обхват
Температура на средата	[°C]	-25...80
Газове		
Температура на средата	[°C]	-25...80
Електрически показатели		
Свързване към обработващ модул		VS 0200
Обхват на измерване / настройка		
Течности		
Диапазон на настройка	[cm/s]	3...300
Максимална чувствителност	[cm/s]	3...60
Газове		
Диапазон на настройка	[cm/s]	200...2000
Максимална чувствителност	[cm/s]	200...800
Прецизност / отклонения		
Температурен градиент на средата	[K/min]	15

SF1004


Сензор за поток за свързване към обработващ модул

SFM12ABA/US-100 CSA

Време за реакция		
Време за реакция	[s]	1...10
Течности		
Време за реакция	[s]	1...10
Газове		
Време за реакция	[s]	1...10
Условия на работа		
Защита		IP 67
Механични данни		
Корпус		с резба
Размери	[mm]	M12 x 1
Означение на резбата		M12 x 1
Материал		неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Материали (мокри части)		неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Процес на свързване		M12 x 1
Аксесоари		
Доставени артикули		уплътнения: 2 x AMF 30
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Максимална дължина на кабела: 100 m




SF1004

Сензор за поток за свързване към обработващ модул

SFM12ABA/US-100 **CSA**

Връзка



	Цветове на проводниците :
BN =	кафяв
BU =	син
BK =	черен
WH =	бял
GY =	сив