


## Сензор за поток за свързване към обработващ модул

SFM12ABB

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: SF5350 + E40101

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



### Характеристики на продукта

Процес на свързване M12 x 1

### Приложение

Приложение висок температура обхват

Среда Течности; Газове

Температура на средата [°C] -25...80

Номинално налягане [bar] 30

### Течности

Приложение висок температура обхват

Температура на средата [°C] -25...80

### Газове

Температура на средата [°C] -25...80

### Електрически показатели

Свързване към обработващ модул VS 0200

### Обхват на измерване / настройка

#### Течности

Диапазон на настройка [cm/s] 3...300

Максимална чувствителност [cm/s] 3...60

#### Газове

Диапазон на настройка [cm/s] 200...2000

Максимална чувствителност [cm/s] 200...800

### Прецизност / отклонения

Температурен градиент на [K/min] средата 15

### Време за реакция


Време за реакция [s] 1...10



## Сензор за поток за свързване към обработващ модул

SFM12ABB

|                                                                                      |      |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|
| Течности                                                                             |      |                                    |
| Време за реакция                                                                     | [s]  | 1...10                             |
| Газове                                                                               |      |                                    |
| Време за реакция                                                                     | [s]  | 1...10                             |
| Условия на работа                                                                    |      |                                    |
| Защита                                                                               |      | IP 67                              |
| Механични данни                                                                      |      |                                    |
| Корпус                                                                               |      | с резба                            |
| Размери                                                                              | [mm] | M12 x 1                            |
| Означение на резбата                                                                 |      | M12 x 1                            |
| Материал                                                                             |      | неръждаема стомана (1.4571/316Ti ) |
| Материали (мокри части)                                                              |      | неръждаема стомана (1.4571/316Ti ) |
| Процес на свързване                                                                  |      | M12 x 1                            |
| Акcesoари                                                                            |      |                                    |
| Доставени артикули                                                                   |      | уплътнения: 2 x AMF 30             |
| Забележки                                                                            |      |                                    |
| Единица на опаковката                                                                |      | 1 брой                             |
| Електрическо свързване                                                               |      |                                    |
| Кабел: 2 m, PUR; Максимална дължина на кабела: 100 m; 5 x 0,34 mm <sup>2</sup> , PVC |      |                                    |
| Връзка                                                                               |      |                                    |



|      |                             |
|------|-----------------------------|
|      | Цветовете на проводниците : |
| BN = | кафяв                       |
| BU = | син                         |
| BK = | черен                       |
| WH = | бял                         |
| GY = | сив                         |