


Сензор за поток за свързване към обработващ модул

SFN12XBK/US

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта

Процес на свързване 1/2" NPT

Приложение

Среда Течности; агресивна среда

Номинално налягане [bar] 30

Течности

Температура на средата [°C] 5...70

Електрически показатели

Свързване към обработващ модул VS 0200

Обхват на измерване / настройка

Течности

Диапазон на настройка [cm/s] 0...60

Максимална чувствителност [cm/s] 3...40

Прецизност / отклонения

Температурен градиент на [K/min] средата 7

Време за реакция

Време за реакция [s] 2...20

Течности

Време за реакция [s] 2...20

Условия на работа

Защита IP 67




Сензор за поток за свързване към обработващ модул


SFN12XBK/US

Тестове / одобрения		
Удароустойчивост	DIN IEC 68-2-27	40 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации	DIN IEC 68-2-6	10 Земно притегляне (55...2000 Hz)
Механични данни		
Корпус	с резба	
Материал	керамика (99.9 % Al2 O3)	
Материали (мокри части)	керамика (99.9 % Al2 O3)	
Процес на свързване	1/2" NPT	
Акcesoари		
Доставени артикули	уплътнения: 1, PTFE	
Забележки		
Забележки	За уплътнение използвайте доставената в пакета шайба PTFE.	
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Максимална дължина на кабела: 100 m



Връзка



Цветовете на проводниците :	
BN =	кафяв
BU =	син
BK =	черен
WH =	бял
GY =	сив