


Сензор за поток за свързване към обработващ модул

SFR12ADB/10M

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта

Процес на свързване	G 1/2 външна резба
---------------------	--------------------

Приложение

Приложение	високо налягане
Среда	Течности; Газове
Температура на средата [°C]	-25...80
Номинално налягане [bar]	300

Течности

Приложение	високо налягане
Температура на средата [°C]	-25...80

Газове

Температура на средата [°C]	-25...80
-----------------------------	----------

Електрически показатели

Свързване към обработващ модул	VS 0200
--------------------------------	---------

Обхват на измерване / настройка

Течности

Диапазон на настройка [cm/s]	3...300
Максимална чувствителност [cm/s]	3...60

Газове

Диапазон на настройка [cm/s]	200...2000
Максимална чувствителност [cm/s]	200...800

Прецизност / отклонения

Температурен градиент на [K/min] средата	15
--	----

Време за реакция

Време за реакция [s]	1...10
----------------------	--------

Течности


Време за реакция [s]	1...10
----------------------	--------



Сензор за поток за свързване към обработващ модул

SFR12ADB/10M

Газове		
Време за реакция	[s]	1...10
Условия на работа		
Защита		IP 67
Тестове / одобрения		
Удароустойчивост	DIN IEC 68-2-27	40 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации	DIN IEC 68-2-6	10 Земно притегляне (55...2000 Hz)
Механични данни		
Корпус		с резба
Материал		неръждаема стомана (1.4571/316Ti)
Материали (мокри части)		неръждаема стомана (1.4571/316Ti)
Процес на свързване		G 1/2 външна резба
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
Кабел: 10 m, PUR / PVC; 5 x 0,34 mm ²		
Връзка		



	Цветовете на проводниците :
BN =	кафяв
BU =	син
BK =	черен
WH =	бял
GY =	сив