


Сензор за поток за свързване към обработващ модул

SFR12ABBE0

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: SF311A

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Характеристики на продукта

Процес на свързване G 1/2 външна резба

Приложение

Приложение Взривоопасна зона 0

Температура на средата [°C] -20...60

Номинално налягане [bar] 300

Течности

Приложение Взривоопасна зона 0

Температура на средата [°C] -20...60

Газове

Температура на средата [°C] -20...60

Електрически показатели

Свързване към обработващ модул VS 0200 Exi

Обхват на измерване / настройка

Течности

Диапазон на настройка [cm/s] 3...300

Максимална чувствителност [cm/s] 3...60

Газове

Диапазон на настройка [cm/s] 200...2000

Максимална чувствителност [cm/s] 200...800

Прецизност / отклонения

Температурен градиент на [K/min] средата 15

Време за реакция


Време за реакция [s] 1...10



Сензор за поток за свързване към обработващ модул

SFR12ABBE0

Течности		
Време за реакция	[s]	1...10
Газове		
Време за реакция	[s]	1...10
Условия на работа		
Защита		IP 67
Механични данни		
Корпус		с резба
Материал		неръждаема стомана (1.4571/316Ti)
Материали (мокри части)		неръждаема стомана (1.4571/316Ti)
Процес на свързване		G 1/2 външна резба
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
Кабел: 2 m, TPE-S; Максимална дължина на кабела: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Връзка		



	Цветовете на проводниците :
BN =	кафяв
BU =	син
BK =	черен
WH =	бял
GY =	сив