


Сензор за поток за свързване към обработващ модул

SFR12ABBE0/10M

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта

Процес на свързване G 1/2 външна резба

Приложение

Приложение Взривоопасна зона 0

Температура на средата [°C] -20...60

Номинално налягане [bar] 30

Течности

Приложение Взривоопасна зона 0

Температура на средата [°C] -20...60

Газове

Температура на средата [°C] -20...60

Електрически показатели

Свързване към обработващ модул VS 0200 Exi

Обхват на измерване / настройка

Течности

Диапазон на настройка [cm/s] 3...300

Максимална чувствителност [cm/s] 3...60

Газове

Диапазон на настройка [cm/s] 200...2000

Максимална чувствителност [cm/s] 200...800

Прецизност / отклонения

Температурен градиент на [K/min] средата 15

Време за реакция

Време за реакция [s] 1...10

Течности

Време за реакция [s] 1...10

Газове

Време за реакция [s] 1...10



Сензор за поток за свързване към обработващ модул

SFR12ABBE0/10M

Условия на работа

Защита	IP 67
--------	-------

Механични данни

Корпус	с резба
Материал	неръждаема стомана (1.4571/316Ti)
Материали (мокри части)	неръждаема стомана (1.4571/316Ti)
Процес на свързване	G 1/2 външна резба


Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Кабел: 10 m, TPE-S; Максимална дължина на кабела: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Връзка



	Цвета на проводниците :
BN =	кафяв
BU =	син
BK =	черен
WH =	бял
GY =	сив