


Сензор за поток за свързване към обработващ модул

SFR12ABBE0/40M

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта

Процес на свързване	G 1/2 външна резба
---------------------	--------------------

Приложение

Приложение	Взривоопасна зона 0
Температура на средата [°C]	-20...60
Номинално налягане [bar]	30

Течности

Приложение	Взривоопасна зона 0
Температура на средата [°C]	-20...60

Газове

Температура на средата [°C]	-20...60
-----------------------------	----------

Електрически показатели

Свързване към обработващ модул	VS 0200 Exi
--------------------------------	-------------

Обхват на измерване / настройка

Течности

Диапазон на настройка [cm/s]	3...300
Максимална чувствителност [cm/s]	3...60

Газове

Диапазон на настройка [cm/s]	200...2000
Максимална чувствителност [cm/s]	200...800

Прецизност / отклонения

Температурен градиент на [K/min] средата	15
--	----

Време за реакция

Време за реакция [s]	1...10
----------------------	--------

Течности

Време за реакция [s]	1...10
----------------------	--------

Газове

Време за реакция [s]	1...10
----------------------	--------



Сензор за поток за свързване към обработващ модул

SFR12ABBE0/40M

Условия на работа

Защита	IP 67
--------	-------

Механични данни

Корпус	с резба
Материал	неръждаема стомана (1.4571/316Ti)
Материали (мокри части)	неръждаема стомана (1.4571/316Ti)
Процес на свързване	G 1/2 външна резба


Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Кабел: 40 m, TPE-S; Максимална дължина на кабела: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Връзка



	Цвета на проводниците :
BN =	кафяв
BU =	син
BK =	черен
WH =	бял
GY =	сив