


Модул за следене на потока

SID10ADTFKOW/LS-100-IRF

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



- 1 Вътрешна резба M18 x 1,5
2 бутони за настройка



Характеристики на продукта

Брой входове и изходи	Брой цифрови изходи: 1
Процес на свързване	M18 x 1,5 Вътрешна резба

Приложение

Среда	Течности; Газове; агресивна среда
Температура на средата [°C]	-25...80
Номинално налягане [bar]	300

Течности

Температура на средата [°C]	-25...80
-----------------------------	----------

Газове

Температура на средата [°C]	-25...80
-----------------------------	----------

Електрически показатели

Толеранс на напрежението при работа [%]	-5...10
Работно напрежение [V]	85...265 AC
Номинално напрежение AC [V]	< 240
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	не
Отложено включване [s]	15; (оптична индикация)

Входове / изходи

Брой входове и изходи	Брой цифрови изходи: 1
-----------------------	------------------------



Модул за следене на потока

SID10ADTFKOW/LS-100-IRF

Изходи		
Общ брой на изходите		1
Изходящ сигнал		превключващ сигнал
Електрическо изпълнение		реле
Брой цифрови изходи		1
Изходна функция		нормално отворен / нормално затворен; (настroeваеми)
Контактен товар		3 A (250 V AC / 30 V DC); (брой цикли на превключване: 20 милиона механично; цикли на превключване при 3 A натоварване: 100 000 електрически; вид изключване: нормално отворен)
Устойчив на късо съединение		не
Защита от претоварване		не
Обхват на измерване / настройка		
Дължина на сондата L	[mm]	45
Течности		
Диапазон на настройка	[cm/s]	3...300
Максимална чувствителност	[cm/s]	3...60
Газове		
Диапазон на настройка	[cm/s]	200...3000
Максимална чувствителност	[cm/s]	200...800
Прецизност / отклонения		
Температурен градиент на средата	[K/min]	300
Време за реакция		
Време за реакция	[s]	1...10
Течности		
Време за реакция	[s]	1...10
Газове		
Време за реакция	[s]	1...10
Софтуер / програмиране		
Регулиране на точката на превключване		бутони
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...80
Защита		IP 67
Тестове / одобрения		
Удароустойчивост	DIN IEC 68-2-27	50 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации	DIN EN 60068-2-6	20 Земно притегляне (55...2000 Hz)
Механични данни		
Тегло	[g]	254,4
Размери	[mm]	M18 x 1,5
Означение на резбата		M18 x 1,5
Материал		PBT-GF20



Модул за следене на потока

SID10ADTFKOW/LS-100-IRF

Материали (мокри части)	титан (3.7035); О-пръстен: FFKM 8 x 1,5
Процес на свързване	M18 x 1,5 Вътрешна резба

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	функция	10 x Светодиод, трицветен
---------	---------	---------------------------

Електрическо свързване

Задължителна защита	миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1; ≤ 5 A; бързодействащ
---------------------	--

Забележки


Забележки	препоръка Проверете безопасното функциониране на уреда след късо съединение.
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

Конектор: 1 x 1/2"; кодиране: C



Връзка

Забележка: миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1 ≤ 5 A бързодействащ