


Следене на въздушен поток

LTM1202B1A

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта

Процес на свързване	M12 x 1
---------------------	---------

Приложение

Номинално налягане [bar]	5
--------------------------	---

Електрически показатели

Свързване към превключващ усилвател	да
Превключващи усилватели	Свързване към обработващ модул SC0001
Отложено включване [s]	60

Обхват на измерване / настройка

Газове

Диапазон на настройка [cm/s]	10...2000
Максимална чувствителност [cm/s]	10...250

Прецизност / отклонения

Температурен градиент на [K/min] средата	15
--	----

Време за реакция

Време за реакция [s]	< 5
----------------------	-----

Газове

Време за реакция [s]	< 5
----------------------	-----

Условия на работа

Защита	IP 67
--------	-------

Механични данни

Размери [mm]	M12 x 1
--------------	---------

SL0002



Следене на въздушен поток

LTM1202B1A

Означение на резбата	M12 x 1
Материал	месинг с никелово покритие
Материали (мокри части)	повърхността на сензора: PBT
Процес на свързване	M12 x 1

Акcesoари

Доставени артикули	заклучващи гайки: 2
--------------------	---------------------


Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Връзка



	Цветовете на проводниците :
YE =	жълт
GN =	зелен
WH =	бял