
SL5105

Следене на въздушен поток

SLG23CEEAKOG/24VDC



1 с потенциометър

Характеристики на продукта		
Брой входове и изходи		Брой релейни изходи: 1
Процес на свързване		Ø 23 mm
Приложение		
Температура на средата	[°C]	-10...50
Номинално налягане	[bar]	1
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	18...30 DC
Консумация на ток	[mA]	50
Мин. съпротивление на изолация	[MΩ]	100; (500 V DC)
Входове / изходи		
Брой входове и изходи		Брой релейни изходи: 1
Изходи		
Изходящ сигнал		превключващ сигнал
Брой релейни изходи		1
Контактен товар		3 A (30 V DC / 250 V AC // cULus: 30 V DC / AC)
Превключваща функция за мониторинг на потока		релето е незахранено при наличие на поток
Обхват на измерване / настройка		
Газове		
Диапазон на настройка	[cm/s]	100...1000
Максимална чувствителност	[cm/s]	100...400

SL5105

Следене на въздушен поток

SLG23CEEAKOG/24VDC

Прецизност / отклонения			
Температурен градиент на средата	[K/min]	5	
Време за реакция			
Време за реакция	[s]	3...60	
Газове			
Време за реакция	[s]	3...60	
Софтуер / програмиране			
Регулиране на точката на превключване		с пот.	
Условия на работа			
Околна температура	[°C]	-10...50	
Температура на съхранение	[°C]	-25...85	
Макс. относителна влажност на въздуха	[%]	90	
Защита		IP 65	
Тестове / одобрения			
MTTF	[Години]	1294	
UL удобрение		Номер за одобрение на UL	I029
		Файл номер UL	E174189
Механични данни			
Тегло	[g]	192,5	
Размери	[mm]	Ø 23 / L = 142	
Материал		корпус: PBT; повърхността на сензора: титан	
Материали (мокри части)		PBT; титан	
Процес на свързване		Ø 23 mm	
Дисплеи / работни елементи			
Дисплей		функция	1 x Светодиод, червен
		функция	1 x Светодиод, зелен
Аксесоари			
Доставени артикули		Монтажна скоба: 1, E40048	
Забележки			
Единица на опаковката		1 брой	

SL5105


Следене на въздушен поток

SLG23CEEAKOG/24VDC

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC

Връзка



	Цветове на проводниците :
BN =	кафяв
BU =	син
BK =	черен
WH =	бял