




Следене на въздушен поток

SLG23XEE40KG/2M/BS



Характеристики на продукта	
Брой входове и изходи	Брой аналогови изходи: 1
Процес на свързване	Ø 23 mm
Приложение	
Система	контакти със златно покритие
Температура на средата [°C]	35...65
Номинално налягане [bar]	1
Електрически показатели	
Толеранс на напрежението при работа [%]	-10...10
Работно напрежение [V]	24 DC
Консумация на ток [mA]	< 35
Мин. съпротивление на изолация [MΩ]	100; (500 V DC)
Отложено включване [s]	90
Входове / изходи	
Брой входове и изходи	Брой аналогови изходи: 1
Изходи	
Общ брой на изходите	1
Изходящ сигнал	аналогов сигнал
Брой аналогови изходи	1
Аналогов напреженов изход [V]	0...10
Обхват на измерване / настройка	
Обхват на потока [cm/s]	200...2000
Забележка за обхвата на потока	= 1...10 V



Следене на въздушен поток

SLG23XEE40KG/2M/BS

Прецизност / отклонения		
Температурен градиент на [K/min] средата		1
Условия на работа		
Околна температура [°C]		-10...50
Температура на съхранение [°C]		-25...85
Макс. относителна влажност на въздуха [%]		90
Защита		IP 65
Тестове / одобрения		
MTTF [Години]		726
Механични данни		
Тегло [g]		219
Размери [mm]		Ø 23 / L = 142
Материал		корпус: PBT; повърхността на сензора: титан
Материали (мокри части)		PBT; титан
Процес на свързване		Ø 23 mm
Дисплей / работни елементи		
Дисплей	Работа	Светодиод, зелен
Аксесоари		
Доставени артикули		Монтажна скоба: 1, E40048
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
Кабел: 2 m; 4 x 0,5 mm ²		
Конектор: 1 x M16 (Binder 09-0309-00-04); кодиране: A; Контакти: със златно покритие		



SL5201



Следене на въздушен поток

SLG23XEE40KG/2M/BS

Връзка

