
SL5203

Следене на въздушен поток

SLG23XEE40KG/2M

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



CE


Характеристики на продукта		
Брой входове и изходи		Брой аналогови изходи: 1
Процес на свързване		Ø 23 mm
Приложение		
Номинално налягане	[bar]	1
Електрически показатели		
Толеранс на напрежението при работа	[%]	-10...10
Работно напрежение	[V]	24 DC
Консумация на ток	[mA]	< 35
Отложено включване	[s]	90
Входове / изходи		
Брой входове и изходи		Брой аналогови изходи: 1
Изходи		
Общ брой на изходите		1
Изходящ сигнал		аналогов сигнал
Брой аналогови изходи		1
Аналогов напреженов изход	[V]	0...10
Обхват на измерване / настройка		
Обхват на потока	[cm/s]	200...2000
Забележка за обхвата на потока		= 1...10 V

SL5203

Следене на въздушен поток

SLG23XEE40KG/2M

Прецизност / отклонения			
Температурен градиент на средата	[K/min]	1	
Условия на работа			
Околна температура	[°C]	-10...50	
Защита		IP 65	
Механични данни			
Материал		корпус: PBT; повърхността на сензора: титан	
Материали (мокри части)		PBT; титан	
Процес на свързване		Ø 23 mm	
Дисплеи / работни елементи			
Дисплей	Работа	Светодиод, зелен	
Аксесоари			
Доставени артикули		Монтажна скоба: 1, E40048	
Забележки			
Единица на опаковката		1 брой	
Електрическо свързване			
Кабел: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC			
Връзка			



Цветове на проводниците :

BK = черен
BN = кафяв
BU = син
WH = бял