


Обработващ модул за сензори за поток

VS0200/230VAC

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: SN0150

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



1 монтаж на DIN релса



Приложение

Приложение

Мониторинг на потока; Следене на температурата;
Следене за прекъсване на проводник

Електрически показатели

Толеранс на напрежението при работа [%]	-10...10
Работно напрежение [V]	< 230 AC
Макс. консумация на енергия [VA]	3
Отложено включване [s]	< 30
Брой канали	1

Изходи


Електрическо изпълнение	реле
Контактен товар	4 A, 250 V AC
Превключваща функция за мониторинг на потока	релето е незахранено при наличие на поток
Превключваща функция за мониторинг на температурата	релето не е захранено при надвишаване на температурата
Превключваща функция за мониторинг за прекъсване на проводника	релето е незахранено в случай на прекъснат проводник и късо съединение



Обработващ модул за сензори за поток

VS0200/230VAC

Време за реакция		
Време за реакция	[s]	< 10
Софтуер / програмиране		
Регулиране на точката на превключване		с пот.
Избор на течности / газове		с плъзгащ се превключвател
Настройка при точката на превключване		с пот.
Температурен обхват	[°C]	20...100
Повторяемост точка на превключване / измерена стойност	[K]	4
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-20...70
Защита		IP 40
Защита на терминали		IP 20
Механични данни		
Корпус		корпус за монтаж на DIN шина
Размери	[mm]	75 x 55 x 110
Материал		пластмаси
Дисплей / работни елементи		
Дисплей	функция	11 x Светодиод
	Статус на превключване	Светодиод, червен
	Статус на превключване	Светодиод, червен
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
терминали: 16 x ...2,5 mm ²		
Връзка		



- 1: Relais Следене за прекъсване на проводник / Следене на температурата
 2: Relais Мониторинг на потока
 Цветовете на проводниците :
 BN = кафяв
 BU = син
 BK = черен
 WH = бял
 GY = сив