


Обработващ модул за сензори за поток

VS0200/ 24VDC

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



1 монтаж на DIN релса



Приложение

Приложение

Мониторинг на потока; Следене за прекъсване на проводник

Електрически показатели

Толеранс на напрежението при работа	[%]	-20...20
Работно напрежение	[V]	24 DC
Консумация на ток	[mA]	70
Отложено включване	[s]	30
Брой канали		1

Изходи

Електрическо изпълнение	реле
Контактен товар	4 A, 250 V AC
Превключваща функция за мониторинг на потока	релето е незахранено при наличие на поток
Превключваща функция за мониторинг за прекъсване на проводника	релето не е захранено в случай на прекъсване на проводник

Време за реакция

Време за реакция	[s]	< 10
------------------	-----	------

Софтуер / програмиране

Регулиране на точката на превключване	с пот.
Избор на течности / газове	с плъзгач се превключвател

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...70
--------------------	------	----------



Обработващ модул за сензори за поток

VS0200/ 24VDC

Защита	IP 40
Защита на терминали	IP 20

Механичні данни

Корпус	корпус за монтаж на DIN шина
Размери [mm]	75 x 55 x 110
Материал	пластмаса

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	функция	11 x Светодиод
	Статус на превключване	Светодиод, червен


Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

терминали: 16 x ...2,5 mm²

Връзка



- | | |
|----|---|
| 1: | Relais Следене за прекъсване на проводник |
| 2: | Relais Мониторинг на потока |

Цветовете на проводниците :

BN =	кафяв
BU =	син
BK =	черен
WH =	бял
GY =	сив