




Модул за следене на потока

SCG15ABBFPKG/6M/PH

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта		
Брой входове и изходи		Брой цифрови изходи: 1
Процес на свързване		Varivent DN50
Приложение		
Приложение		хигиенни приложения
Температура на средата	[°C]	-25...95
Номинално налягане	[bar]	30
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	20...36 DC
Консумация на ток	[mA]	< 45
Защита срещу обръщане на полярността		да
Отложено включване	[s]	< 20
Входове / изходи		
Брой входове и изходи		Брой цифрови изходи: 1
Изходи		
Общ брой на изходите		1
Изходящ сигнал		превключващ сигнал



Модул за следене на потока

SCG15ABBFPKG/6M/PH

Електрическо изпълнение		PNP	
Брой цифрови изходи		1	
Изходна функция		нормално отворен / нормално затворен; (настroeваеми)	
Макс. изход за превключване на напрежението DC	[V]	2,5	
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	400	
Защита срещу късо съединение		да	
Вид защита от късо съединение		импулсна	
Защита от претоварване		да	
Обхват на измерване / настройка			
Диапазон на настройка	[cm/s]	3...300	
Максимална чувствителност	[cm/s]	3...60	
Прецизност / отклонения			
Температурен градиент на средата		15	
Време за реакция			
Време за реакция	[s]	1...10	
Софтуер / програмиране			
Регулиране на точката на превключване		с пот.	
Условия на работа			
Околна температура		-20...30	
Защита		IP 67	
Механични данни			
Размери	[mm]	60 x 41 x 82	
Материал		PBT-GF20	
Материали (мокри части)		неръждаема стомана (1.4571/316Ti)	
Процес на свързване		Varivent DN50	
Дисплеи / работни елементи			
Дисплей	функция	11 x Светодиод	
Забележки			
Единица на опаковката		1 брой	

ST0507



Модул за следене на потока

SCG15ABBFPKG/6M/PH

Електрическо свързване

Кабел: 6 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Връзка



Цвета на проводниците :

BN =	кафяв
BU =	син
BK =	черен