


Модул за следене на потока

SCN12ABAAKOW/LS/CSA

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: SI5006 + E40107

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Характеристики на продукта

Брой входове и изходи	Брой цифрови изходи: 1
Процес на свързване	1/2" NPT

Приложение

Среда	Течности
Температура на средата [°C]	-25...60
Номинално налягане [bar]	30

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	80...140 AC
Консумация на ток [mA]	< 40
Отложено включване [s]	< 20

Входове / изходи

Брой входове и изходи	Брой цифрови изходи: 1
-----------------------	------------------------

Изходи

Общ брой на изходите	1
Изходящ сигнал	превключващ сигнал
Електрическо изпълнение	реле
Брой цифрови изходи	1
Изходна функция	нормално отворен



Модул за следене на потока

SCN12ABAAKOW/LS/CSA

Защита срещу късо съединение	не
------------------------------	----

Обхват на измерване / настройка

Диапазон на настройка [cm/s]	3...300
Максимална чувствителност [cm/s]	3...60

Прецизност / отклонения

Температурен градиент на [K/min] средата	15
--	----

Време за реакция

Време за реакция [s]	1...10
----------------------	--------

Софтуер / програмиране

Регулиране на точката на превключване	с пот.
---------------------------------------	--------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-20...60
Защита	IP 67

Механични данни

Материал	PBT-GF20
Материали (мокри части)	неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Процес на свързване	1/2" NPT

Дисплеи / работни елементи


Дисплей	функция	11 x Светодиод
---------	---------	----------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Конектор: 1 x 1/2"; кодиране: C



Модул за следене на потока

SCN12ABAAKOW/LS/CSA

Връзка

