




Модул за следене на потока

SCR14ABAFPKG/US-100-IPF

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: SI5010 + E40099

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Характеристики на продукта	
Брой входове и изходи	Брой цифрови изходи: 1
Процес на свързване	G 1/4 външна резба
Приложение	
Среда	Течности
Температура на средата [°C]	10...50
Номинално налягане [bar]	30
Течности	
Температура на средата [°C]	10...50
Електрически показатели	
Работно напрежение [V]	20...36 DC
Консумация на ток [mA]	< 45
Защита срещу обръщане на полярността	да
Отложено включване [s]	< 20
Входове / изходи	
Брой входове и изходи	Брой цифрови изходи: 1
Изходи	
Общ брой на изходите	1



Модул за следене на потока

SCR14ABAFPKG/US-100-IPF

Изходящ сигнал	превключващ сигнал	
Електрическо изпълнение	PNP	
Брой цифрови изходи	1	
Изходна функция	нормално отворен / нормално затворен; (настroeваеми)	
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5	
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	400	
Защита срещу късо съединение	да	
Вид защита от късо съединение	импулсна	
Защита от претоварване	да	
Обхват на измерване / настройка		
Течности		
Диапазон на настройка [cm/s]	100...500	
Прецизност / отклонения		
Температурен градиент на средата [K/min]	1	
Време за реакция		
Време за реакция [s]	1...2	
Течности		
Време за реакция [s]	1...2	
Софтуер / програмиране		
Регулиране на точката на превключване	с пот.	
Условия на работа		
Околна температура [°C]	10...50	
Защита	IP 67	
Механични данни		
Материал	PBT-GF20	
Материали (мокри части)	неръждаема стомана (1.4305 / 303)	
Процес на свързване	G 1/4 външна резба	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	функция	11 x Светодиод
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	

Модул за следене на потока

SCR14ABAFPKG/US-100-IPF

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Връзка

