


Модул за следене на потока

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: SI2100 + E33022

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Характеристики на продукта

Брой входове и изходи	Брой цифрови изходи: 1
Процес на свързване	Varivent DN50

Приложение

Приложение	хигиенни приложения
Температура на средата [°C]	-25...95
Номинално налягане [bar]	30

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	20...36 DC
Консумация на ток [mA]	< 45
Защита срещу обръщане на полярността	да
Отложено включване [s]	< 20

Входове / изходи

Брой входове и изходи	Брой цифрови изходи: 1
-----------------------	------------------------



Модул за следене на потока

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

Изходи		
Общ брой на изходите		1
Изходящ сигнал		превключващ сигнал
Електрическо изпълнение		PNP
Брой цифрови изходи		1
Изходна функция		нормално отворен / нормално затворен; (настroeваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]		2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]		400
Защита срещу късо съединение		да
Вид защита от късо съединение		импулсна
Защита от претоварване		да
Обхват на измерване / настройка		
Диапазон на настройка [cm/s]		3...300
Максимална чувствителност [cm/s]		3...60
Прецизност / отклонения		
Температурен градиент на средата [K/min]		15
Време за реакция		
Време за реакция [s]		1...10
Софтуер / програмиране		
Регулиране на точката на превключване		с пот.
Условия на работа		
Околна температура [°C]		-20...30
Защита		IP 67
Механични данни		
Размери [mm]		72 x 41 x 82
Материал		PBT-GF20
Материали (мокри части)		неръждаема стомана (1.4571/316Ti)
Процес на свързване		Varivent DN50
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	функция	11 x Светодиод
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

Модул за следене на потока

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Връзка

