


Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта

Брой входове и изходи	Брой цифрови изходи: 1
Процес на свързване	1/2" NPT

Приложение

Приложение	високо налягане
Среда	Течности
Температура на средата [°C]	-25...80
Номинално налягане [bar]	300

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	70...140 AC
Консумация на ток [mA]	< 40
Отложено включване [s]	< 20

Входове / изходи

Брой входове и изходи	Брой цифрови изходи: 1
-----------------------	------------------------

Изходи

Общ брой на изходите	1
Изходящ сигнал	превключващ сигнал
Електрическо изпълнение	реле
Брой цифрови изходи	1
Изходна функция	нормално отворен
Защита срещу късо съединение	не




Модул за следене на потока

SCN12ADBAKOW/LS

Обхват на измерване / настройка		
Диапазон на настройка	[cm/s]	3...300
Максимална чувствителност	[cm/s]	3...60
Прецизност / отклонения		
Температурен градиент на средата	[K/min]	15
Време за реакция		
Време за реакция	[s]	1...10
Софтуер / програмиране		
Регулиране на точката на превключване		с пот.
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-20...80
Защита		IP 67
Механични данни		
Материал		PBT-GF20
Материали (мокри части)		неръждаема стомана (1.4571/316Ti)
Процес на свързване		1/2" NPT
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	функция	11 x Светодиод
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		

Конектор: 1 x 7/8"; кодиране: A



Връзка

