




Модул за следене на потока

SCM16ABAFPKG/US

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта		
Брой входове и изходи		Брой цифрови изходи: 1
Процес на свързване		
		M16 x 1,5
Приложение		
Среда		Течности
Температура на средата	[°C]	-25...80
Номинално налягане	[bar]	30
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	20...36 DC
Консумация на ток	[mA]	< 45
Защита срещу обръщане на полярността		да
Отложено включване	[s]	< 20
Входове / изходи		
Брой входове и изходи		Брой цифрови изходи: 1
Изходи		
Общ брой на изходите		1
Изходящ сигнал		превключващ сигнал
Електрическо изпълнение		PNP
Брой цифрови изходи		1
Изходна функция		нормално отворен / нормално затворен; (настроєваеми)



Модул за следене на потока

SCM16ABAFPKG/US

Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	400
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на измерване / настройка

Диапазон на настройка [cm/s]	3...300
Максимална чувствителност [cm/s]	3...60

Прецизност / отклонения

Температурен градиент на средата [K/min]	15
--	----

Време за реакция

Време за реакция [s]	1...10
----------------------	--------

Софтуер / програмиране

Регулиране на точката на превключване	с пот.
---------------------------------------	--------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-20...80
Защита	IP 67

Механични данни

Размери [mm]	M16 x 1,5
Означение на резбата	M16 x 1,5
Материал	PBT-GF20
Материали (мокри части)	неръждаема стомана (1.4571/316Ti)
Процес на свързване	M16 x 1,5

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	функция	11 x Светодиод
---------	---------	----------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Връзка

