


Модул за следене на потока

SCE18ADBFPKG/US-100-IPF

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: SI5010 + E40104

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Характеристики на продукта

Брой входове и изходи

Брой цифрови изходи: 1

Процес на свързване

Т-парчета QL 18 / ST DIN 2353

Приложение

Приложение

високо налягане

Среда

Течности

Температура на средата [°C]

10...50

Номинално налягане [bar]

300

Електрически показатели

Работно напрежение [V]

20...36 DC

Консумация на ток [mA]

< 45

Защита срещу обръщане на полярността

да

Отложено включване [s]

< 20

Входове / изходи

Брой входове и изходи

Брой цифрови изходи: 1

Изходи

Общ брой на изходите

1

Изходящ сигнал

превключващ сигнал



Модул за следене на потока

SCE18ADBFPKG/US-100-IPF

Електрическо изпълнение	PNP
Брой цифрови изходи	1
Изходна функция	нормално отворен / нормално затворен; (настroeваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	400
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на измерване / настройка

Диапазон на настройка [cm/s]	100...500
------------------------------	-----------

Прецизност / отклонения

Температурен градиент на средата [K/min]	300
--	-----

Време за реакция

Време за реакция [s]	1...2
----------------------	-------

Софтуер / програмиране

Регулиране на точката на превключване	с пот.
---------------------------------------	--------

Условия на работа

Околна температура [°C]	10...60
Защита	IP 67

Механични данни

Размери [mm]	60 x 41 x 101
Материал	PBT-GF20
Материали (мокри части)	неръждаема стомана (1.4571/316Ti)
Процес на свързване	T-парчета QL 18 / ST DIN 2353

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	функция	11 x Светодиод
---------	---------	----------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Модул за следене на потока

SCE18ADBFPKG/US-100-IPF

Връзка

