




Модул за следене на потока

SCR14ADBFPKG/US-100-IPF

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: SI5010 + E40099
Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Характеристики на продукта	
Брой входове и изходи	Брой цифрови изходи: 1
Процес на свързване	G 1/4 външна резба
Приложение	
Приложение	високо налягане
Среда	Течности
Температура на средата [°C]	10...50
Номинално налягане [bar]	300
Течности	
Приложение	високо налягане
Температура на средата [°C]	10...50
Електрически показатели	
Работно напрежение [V]	20...36 DC
Консумация на ток [mA]	< 45
Защита срещу обръщане на полярността	да
Отложено включване [s]	< 20
Входове / изходи	
Брой входове и изходи	Брой цифрови изходи: 1



Модул за следене на потока

SCR14ADBFPKG/US-100-IPF

Изходи		
Общ брой на изходите		1
Изходящ сигнал		превключващ сигнал
Електрическо изпълнение		PNP
Брой цифрови изходи		1
Изходна функция		нормално отворен / нормално затворен; (настroeваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]		2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]		400
Защита срещу късо съединение		да
Вид защита от късо съединение		импулсна
Защита от претоварване		да
Обхват на измерване / настройка		
Точности		
Диапазон на настройка [cm/s]		100...500
Прецизност / отклонения		
Температурен градиент на средата [K/min]		1
Време за реакция		
Време за реакция [s]		1...2
Точности		
Време за реакция [s]		1...2
Софтуер / програмиране		
Регулиране на точката на превключване		с пот.
Условия на работа		
Околна температура [°C]		10...50
Защита		IP 67
Механични данни		
Материал		PBT-GF20
Материали (мокри части)		неръждаема стомана (1.4571/316Ti)
Процес на свързване		G 1/4 външна резба
Дисплей / работни елементи		
Дисплей	функция	11 x Светодиод
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

Модул за следене на потока

SCR14ADBFPKG/US-100-IPF

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Връзка

