
ST1400

Сензор за поток за свързване към обработващ модул

STM12AAC

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта		
Процес на свързване		M12 x 1
Приложение		
Среда		Течности; агресивна среда
Температура на средата	[°C]	-25...80
Номинално налягане	[bar]	5
Течности		
Температура на средата	[°C]	-25...80
Електрически показатели		
Свързване към обработващ модул		VS 0100
Обхват на измерване / настройка		
Течности		
Диапазон на настройка	[cm/s]	3...300
Максимална чувствителност	[cm/s]	3...60
Прецизност / отклонения		
Температурен градиент на средата	[K/min]	7
Време за реакция		
Време за реакция	[s]	2...20
Течности		
Време за реакция	[s]	2...20
Условия на работа		
Защита		IP 67
Механични данни		
Корпус		с резба
Размери	[mm]	M12 x 1
Означение на резбата		M12 x 1
Материал		PTFE
Процес на свързване		M12 x 1
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

ST1400


Сензор за поток за свързване към обработващ модул

STM12AAC

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, Silflex-PUR; Максимална дължина на кабела: 100 m; 4 x 0,5 mm²

Връзка



	Цветове на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял