




Модул за следене на потока

SCM12ABAASI /US-100

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта		
Процес на свързване		M12 x 1
Приложение		
Среда		Течности
Температура на средата	[°C]	-25...80
Номинално налягане	[bar]	30
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	26,5...31,6 DC
Консумация на ток	[mA]	< 45
Клас на защита		II
Защита срещу обръщане на полярността		да
Отложено включване	[s]	< 20
Изходи		
Електрическо изпълнение		AS-i
Защита от претоварване		да
Обхват на измерване / настройка		
Диапазон на настройка	[cm/s]	3...300
Максимална чувствителност	[cm/s]	3...60
Прецизност / отклонения		
Температурен градиент на средата	[K/min]	15



Модул за следене на потока

SCM12ABAASI /US-100

Време за реакция		
Време за реакция	[s]	1...10
Софтуер / програмиране		
Регулиране на точката на превключване		с пот.
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-20...80
Защита		IP 67
AS-i класификация		
I/O AS-i конфигурация	[hex]	1
AS-i ID код	[hex]	1
Механични данни		
Размери	[mm]	M12 x 1
Означение на резбата		M12 x 1
Материал		PBT-GF20
Материали (мокри части)		неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Процес на свързване		M12 x 1
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	функция	11 x Светодиод
Акcesoари		
Доставени артикули		уплътнения: 2 x AMF 30 отвертка
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
Конектор: 1 x M12; кодиране: A		
		

Модул за следене на потока

SCM12ABAASI /US-100

Връзка

